



## SPECIFIKACE

<b>ÚPLET</b>	Úplet Super Hi-Tech odolný proti prořezu zajišťuje ochranu proti oděru, protřzení a propíchnutí, přidaná lycrová a nylonová vlákna zvyšují obratnost a komfort.
<b>ZESÍLENÍ</b>	Hovězí štípenka
<b>JEMNOST PODKLADU</b>	Jemný 10
<b>VELIKOSTI</b>	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
<b>CHARAKTERISTIKY</b>	Ochranné rukavice proti prořezu. Zesílené pro lepší úchop a ochranu.
<b>OCHRANA</b>	Oděr, prořez, protřzení a propíchnutí, kontaktní teplo do 100 °C
<b>POUŽITÍ</b>	Sklářský průmysl, automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, stavitelství, práce s ostrými předměty a rizikem prořezu a oděru, doprava



## HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Uchopení za sucha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uchopení za mokra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pradyšnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Měkkost úpletu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Úroveň komfortu nošení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>













## MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly) Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice	100	500	2000	8000		
Odolnost proti prořezu (index) Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Odolnost proti protřzení (Newton) Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku	10	25	50	75		
Odolnost proti propíchnutí (Newton) Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti	20	60	100	150		
Odolnost proti přetřezání (Newton) TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997	2	5	10	15	22	30

## ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnímu teplu Podle poměru teploty ve °C a mezního času	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
---	--------------	--------------	--------------	--------------

## BALÍČÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
S/6	69 x 29cm x 38cm 0,076 m <sup>3</sup> 16,5 kg	ANO	12	120	 8 594182 285376	 8 594182 285383
M/7	69 x 29cm x 38cm 0,076 m <sup>3</sup> 17,5 kg	ANO	12	120	 8 594182 285390	 8 594182 285406
L/8	69 x 29cm x 38cm 0,076 m <sup>3</sup> 18 kg	ANO	12	120	 8 594182 285413	 8 594182 285420
XL/9	69 x 29cm x 38cm 0,076 m <sup>3</sup> 18,5 kg	ANO	12	120	 8 594182 285437	 8 594182 285444
XXL/10	69 x 29cm x 38cm 0,076 m <sup>3</sup> 19,5 kg	ANO	12	120	 8 594182 280647	 8 594182 285451
3XL/11	69 x 29cm x 38cm 0,076 m <sup>3</sup> 20 kg	ANO	12	120	 8 594182 280654	 8 594182 285468

## SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

## DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užijte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.



Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.



Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročit informační leták (v každém balení).